

Telex 2558
Box 156 S-421 22 V. Fridunda, Sweden

handic
bolagen



Telephone: (305) 558-1522 Telex: 519139
Jefferson Bldg. 14560 N.W. 60th Ave.
Miami Lakes, Florida 33014 USA

USA Inc.
handic



Telephone: 0211-626621 Telex: 8586337
4000 Düsseldorf Münsterstrasse 379


Deutschland GmbH
handic



Handic Original Werke
SW
or
vio
++ Abs.

SCHMATIC DIAGRAM

12305 KF
R29=5u Ampfang



Mod
R51 DAO ablesen

R291
Spannungsregler

R152 =
Grundstufes Prio
R118 = S-u-fende

R257 = Ampfang
R20 = Rausdopere Grundstufes

Bei Handic 12305 im Leistung H7 (sw) nach H21 10kΩ-Poti einfügen. Grundstufentransistor BD 245 B mit sehr großem Kühlkörper. Große Drahtschleife in der Nähe von C147 nach J15 aufstreuen, mit R ≈ 75Ω/5W ersetzen und R dann mit Stecker außen überbrücken

